

NÚMERO DE CÓDIGO

3720000T

DESCRIPCIÓN


1.6/1.1 gpf, Cromo Pulido Terminar, Doble Vaciar, Compensación de Carbono, UPPERCUT® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6/1.1 gpf (6.0/4.2 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Características Especiales: Compensación de Carbono (CO)

CARACTERÍSTICAS

- Levante la manija para iniciar una descarga reducida de 1.1 gpd para eliminar desecho líquido y de papel, ahorrando medio galón de agua
- Baje la manija para una descarga regular de 1.6 gpd para eliminar desecho sólido y de papel
- Recubrimiento antimicrobiano en la manija dura la vida útil del producto
- La manija verde significa los atributos de ahorro de agua de UPPERCUT
- Viene con dos placas metálicas de pared que proporcionan instrucciones de operación
- Incluye todos los atributos confiables y duraderos del Fluxómetro Royal®
- Diafragma de hule sintético PERMEX con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.


CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES


(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Carbon Neutral, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit, LBC Credit, Made in the USA, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [UPPERCUT Installation Instructions](#)
- [WES 111/115 \(Spanish\) Installation Instructions](#)
- [Royal Reclaimed Water Flushometer Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Reclaimed Water Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del WES 111 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN



Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com